

HCA12クリーニングアプリケーター 不適合溶剤リスト

*下記に記載されていない溶剤は『使用可能』もしくは『未確認』となります。

*『使用不可能』であることが確認できたものは、順次追加いたします。

使用可否記号) × : パッキンおよびOリングが膨潤／溶解してしまうため、使用不可です

△ : サクションフィルターが膨潤して外れることがあるため、取り外してご使用ください

メーカー	種類	使用可否	
-	再生シンナー	×	成分が確認できないため使用不可
-	シリコンオフ全般	△	
-	IPA	△	

メーカー	品名	使用可否
アクツノーベル	ディグリーサー	△
イサム塗料	3855ラッカーシンナー	△
ダンケミカル	TKラッカーシンナー	△
東京精溜工業	スーパー洗浄用シンナー	△
日本ペイント	naxシリコンオフ	△
日本ペイント	naxシリコンオフ 低帶電性標準型	△
ロックペイント	プレソル31	△
ロックペイント	ラッカーシンナー 016-6125	×
ロックペイント	ラッカーシンナー 016-5123	×
関西ペイント	エコラッカーシンナー 942-001	△
新日本化学工業	CS洗浄用シンナープラス	×
太陽化学	スーパーシリコンオフ	△
太陽化学	KE500 シンナー	×
太陽化学	V-8ラッカーシンナー	×