



mm

- K = 取込口
- W = 排出口
- P = サンプル採取バルブ
- N = レベル計

ご注意

1. 圧縮空気の空うちがあるタイプのオートドレン(タイマー機能がある電磁弁式オートドレン等)を本製品と併用すると、容器内で圧縮空気とドレンが攪拌され、オイルが乳化(エマルジョン化)し、油水を分離できないケースがありますので、ご利用を避けて下さい。(フロート式のオートドレンや弊社製品ADD-30Sの利用は問題ありません。)
2. 圧縮機の稼働が100%となるケースがある場合、能力上限の選定は避け、サイズアップして下さい。
3. 水質汚濁防止法はルマルヘキサン抽出物含有量(鉍物油含有量)を5mg/L以下と定めていますが、各市町村で独自の条例で排水基準を強化しています。下水等に排除する場合、最寄りの環境対策部署又は下水道担当部署に詳細をご確認ください。
4. 本製品は処理後、ルマルヘキサン抽出物質含有量が5mg/L以下となりますが、保証値ではありません。各ユーザー様で最寄りの検査会社等で水質分析を定期的の実施し自主管理をお願い致します。

項目	形式	DRT-2	
	品名	ドレンターミネータ	
使用範囲	使用コンプレッサ油種	合成油、鉍物油	
	本体周囲温度範囲	5 ~ 60	
	ドレン水温度範囲	5 ~ 60	
	使用圧力範囲 MPa	1.6	
性能	処理空気量 m ³ /min	スクリー式 (合成油/鉍物油)	2.56/3.36
		往復式 (合成油/鉍物油)	1.92/2.32
外觀仕様	筐体材質	ポリエチレン	
	取込口径 (接続ホース内径)	2 × G1/2(10)	
	排出口径 (接続ホース内径)	G1/2(10)	
	製品質量 kg	5.75	
特性	ルマルヘキサン抽出物質含有量 mg/L 鉍油類	5	
	電源	不要	
	メンテナンス	フィルター交換,清掃	
消耗品	品名(オーダー番号)	フィルターセット(9XVKT11BF1)	

参考
PRELIMINARY
May.15.2009

形式 model	DRT-2
名称 name	ドレンターミネータ Drain Terminator
ANEST IWATA Corporation	